

# PHILIPS

Twirly mennyezeti  
lámpa, 17 W

Mennyezeti lámpák

4000 K

Fehér



8718696129579



## Dekorálja otthonát fényekkel

Engedje be a természetet a szobába a Philips myLiving Twirly LED-es mennyezeti világítással. A lámpa szórt meleg fényt bocsát ki, ami a helyiség minden szegletét bevilágítja. Egyaránt felszerelhető mennyezetre és falra.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Különleges jellemzők

- Felszerelhető falra és mennyezetre

### A nappalijához és hálószobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez
- Teremtse stílusos és barátságos hangulatot

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam




Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## Fali és mennyezeti használat



A lámpa tetszés szerint a falra vagy a mennyezetre is szerelhető.

## Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálószoza világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

## Teremtsen stílusos hangulatot



Ez a lámpa követi az aktuális ízlést, trendeket és életstílust, gond nélkül beleolvad a dekorációba, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmogott.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 111

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 142 mA

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,47 kg
- Teljes magasság: 65 mm
- Teljes hossz: 347 mm
- Teljes szélesség: 347 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Átmérő: 347 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1900
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696129579
- Nettó tömeg: 0,47 kg
- Bruttó tömeg: 0,75 kg
- Magasság: 6,7 cm
- Hosszúság: 39,4 cm
- Szélesség: 39,4 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.576

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)