

# PHILIPS

Nightingale fali lámpa 35  
W GU10, fényforrás nélkül

Kültéri lámpatestek

Fényforrás nélkül

Rust

Vízálló



8718696154014



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmódott.

### **Egyszerű használat**

- Nem tartalmaz fényforrást

### **Vigyén stílust kertjébe**

- Korszerű kültéri világítás

### **Szabadtéri használatra**

- IP44 – időjárásálló

### **Különleges jellemzők**

- Kétirányú fényhatás

# Fénypontok

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

## Korszerű kültéri világítás

A Philips kültéri lámpák elegáns, kortárs stílusának meggyőző, merész, minimalista megoldásai tökéletesek a kertek, járdák és kültérek fényvel való feldíszítéséhez.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párák kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és

ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

## Kétirányú fényhatás

A Philips kültéri lámpatest kétirányú fényhatása megteremt a tökéletes hangulatot kertjében és teraszán.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Rust
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Teljes magasság: 160 mm
- Teljes hossz: 96 mm
- Teljes szélesség: 80 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 2

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696154014
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 0,81 kg
- Magasság: 17,8 cm
- Hosszúság: 8,6 cm
- Szélesség: 10,1 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.311

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)