

PHILIPS


Fényszalag, 5 m,
RGB

Fényszalagok


RGB

Áttetsző

Fényerő-szabályozható;RGB



8718696164242



Vigyen színt a mindennapjaiba a Philips LED fényszalagjaival

A távirányítóval könnyen vezérelheti ezt a fényszalagot, és finoman tompíthatja a fényt a megfelelő szintre. A szint 30 előre beállított szín közül tetszés szerint módosíthatja. A Philips LED fényszalagok könnyen felszerelhetők, méretre vághatók és bármilyen felületre ragaszthatók

Könnyű beállítás

- Méretre vágás

Plug and Play

- Plug-and-play: egyszerű felszerelés

Vezérlőelem

- Mellékelt távvezérlő a kényelem érdekében

Fénypontok

Méretre vágás

A fényszalagokat egyszerűen méretre szabhatja. A fényszalagon lévő vágójelek segítségével egyszerűen felvágható.

Plug-and-play: egyszerű felszerelés

A fényszalagok felszerelése egyszerű, így azonnal használatba veheti őket. Minden szükséges felszerelés megtalálható a dobozban.

Mellékelt távvezérlő a kényelem érdekében

Válasszon különböző színű fényt, szabályozza a fényerőt, és válasszon a különböző előre megadott világítási beállítások közül.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Szabályozható: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Áttetsző
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 45
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 20 lm/W

Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható, RGB-színek

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 200 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,205 kg
- Teljes magasság: 2,6 mm
- Teljes hossz: 5 000 mm
- Teljes szélesség: 10 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Színhőmérséklet: RGB
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696164242
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,32 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 16 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.453

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com