

PHILIPS


Fényszalag, 2 m

Fényszalagok

3500 K

Áttetsző

8718696164273



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

Lineáris, kényelmes világítás minden térbe

Illessze belső teréhez.

- Kompakt méret, amely kevés helyet foglal

Anyag és felületkezelés


- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Kompakt méret, amely kevés helyet foglal

Tökéletes kis helyekre való beépítéshez

Kiváló minőségű anyagok



Tartós és szép anyag a vonzó, hosszú távú befektetés érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Áttetsző
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3500 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 87 lm/W

Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 100 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,116 kg
- Teljes magasság: 2,6 mm
- Teljes hossz: 2 000 mm
- Teljes szélesség: 8 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 830
- Színhőmérséklet: 3500
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 9
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696164273
- Nettó tömeg: 0,17 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 13,5 cm
- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 13,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.374

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com