

PHILIPS


Fényszalag, 2 m,
RGB

Fényszalagok


RGB

Áttetsző

Fényerő-szabályozható;RGB



8718696164280



Színes fény, amely passzol a hangulatához

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint!

Illessze belső teréhez.

- Kompakt méret, amely kevés helyet foglal

Anyag és felületkezelés


- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Kompakt méret, amely kevés helyet foglal

Tökéletes kis helyekre való beépítéshez

Kiváló minőségű anyagok



Tartós és szép anyag a vonzó, hosszú távú befektetés érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Áttetsző
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 45

Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható, RGB-színek

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 95 mA
- Hatásfok: 18 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,116 kg
- Magasság: 0,26 cm
- Hosszúság: 200 cm
- Szélesség: 1 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: -
- Színhőmérséklet: RGB
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696164280
- Nettó tömeg: 0,17 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 13,5 cm
- Hosszúság: 5,5 cm
- Szélesség: 13,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-19
Verzió: 0.359

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com