

PHILIPS

Fényforrás

LED

40 W

E27

8718696167762



Alkosson modern stílust

Ez a modern Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy modernné tegye a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy modern stílusú E27-es Philips LED-es fényforrással

A nappaliához és hálósobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok
- Állítható kábelhossz

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- Kábel

Fénypontok

Kiváló minőségű anyag [kábel]

Ez a gyönyörű szövetburkolatú kábel lehetővé teszi, hogy a felszerelés után a lámpa egyenesen lógjon. A fém aljzat matt szatén felületkezelése kiemeli bármilyen izzó antik megjelenését.

Állítható kábelhossz [kábel]

A kábel különböző magasságokhoz állítható, rugalmasságot biztosítva a konyhasziget és az étkezőasztal feletti függesztett világítás stílusos dinamikus kombinációjának kialakításához.

Kábel

A Philips fényforrások a Philips valamelyik kábelével együtt használva teljessé teszik a belső megvilágítást, és ipari stílust kölcsönöznek az étletterének.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Tartozék
- Foglalat/fejelés: E27
- Dimmelhető: Nem

Tartósság

- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 10 950

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 0,00

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 330 mA
- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 120-240 V
- Teljesítmény: 40 W

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,7 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges teljesítmény: 40 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696167762
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 0,48 kg
- Magasság: 16,9 cm
- Hosszúság: 7,1 cm
- Szélesség: 16,9 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.1047

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com