

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

CL800

barna

fényerő csökkentése



8718696173848



Közvetlen rendelkezésére áll a kívánt hangulat beállítása

Bármikor létrehozhatja a megfelelő légkört. Csupán néhány kattintás a távirányítón, és a Philips all-in-one mennyezeti LED-lámpája rugalmasságot és kényelmet áraszt – az élet minden pillanatához a megfelelő fénybeállítással.

Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Állítható színhőmérséklet
- szabályozható
- 4 programozott fénybeállítás
- A távirányítóval egyszerűen vezérelheti a fénybeállításokat, akár 10 méterről is

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

Fénypontok

Könnyű beállítás

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Állítható színhőmérséklet

A koncentrációhoz szükséges ragyogó fehér fénytől a meleg fehér fényig a tökéletes lazításhoz.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akár csak a hagyományos lámpáknál.

4 programozott fénybeállítás

Élvezze az alkalmakhoz kényelmesen, előre beállított fények különféle hangulatát.

A távirányítóval egyszerűen

vezérelheti a fénybeállításokat, akár 10 méterről is

A távirányítóval akár 10 méter távolságból is kapcsolhatók a lámpák, és a fényerőt és a szint is lehet állítani.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Barna
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,86 kg
- Magasság: 8 cm
- Hosszúság: 43 cm
- Szélesség: 43 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 430 mm
- A lámpa teljes fényárama: 3600
- Színhőmérséklet: 2700–6500
- Hálózati tápellátás: 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: RF-alapú fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 28
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696173848
- Nettó tömeg: 1,86 kg
- Bruttó tömeg: 2,87 kg
- Magasság: 46 cm
- Hosszúság: 46 cm
- Szélesség: 12,5 cm
- Cikkszám (12NC): 915005810301



Kiadás dátuma:
2024-04-12
Verzió: 0.293

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com