

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15000 óra

Nem szabályozható



8718696705551



## Meleg fehér fény, minőségi kompromisszumok nélkül

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 85%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Információk a fényről
- Szemnyugtató hatású
- Nincs villogás
- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### Válasszon fenntartható megoldást

- Nincs ultraviola vagy infravörös sugárzás
- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók
- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz
- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

8718696705551

**Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve**

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

# Fénypontok

## Információk a fényről



**Színhőmérséklet:** a fény különböző színhőmérsékletű lehet, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin-értékkel rendelkező lámpák meleg, nyugtatóbb fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin-értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. CRI: a színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon képességét mutatja, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele, mennyire képes azok színét visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 100. A Philips LED fényforrások CRI-értéke mindig nagyobb 80-nál, így valóságos és természetes színvisszaadást biztosítanak.

## Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

## Nincs villogás

Ha a fény gyors ütemben villog, az igénybevételt jelent a szem számára, fejfájást okozhat, és a fényérzékenységi epilepsziában szenvedők számára komoly támadást jelent. Ez kellemetlen és felesleges is egyúttal. A LED-eknél nem gond a villogás, mert gyorsan reagálnak a meghajtó áramára. Azonban, mivel a Philips LED-eket úgy alakították ki, hogy az illesztőprogram aktuális kimenetének változásait minimalizálják, kiküszöbölik a villogást okozó tényezőket. Azaz nem látható, még csak nem is sejthető.

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## Nincs ultraviola (UV) vagy infravörös (IR) sugárzás




A fényben nincs infravörös összetevő, így nincs hőszugárzás. Ebben a fényben ultraviola összetevő sincs. Ez a két jellemző azt jelenti, hogy ez a fény nem okozza a szövetek és egyéb tárgyak színének fakulását.

## 15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

**Akár 80%-os energiamegtakarítás**

A LED-technológia akár 80%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

**Tökéletesen alkalmas általános világításhoz**

Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

**Tökéletesen alkalmas általános világításhoz**

Modern világítás Philips normál LED-ekkel asztali lámpákban, állólámpákban és csillár lámpatestekben. Ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

**Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel**

Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

## Műszaki adatok

**A fényforrás jellemzői**

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

**Tartósság**

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

**Környezetvédelem**

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Integrált LED: Igen

**Garancia**

- Jótállási idő: 2 év

**A fény jellemzői**

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 1 055 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 124,00

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

**Egyéb jellemzők**

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718696705551
- EOC: 871869670555100
- Termék megnevezése: LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.52

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.52
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 75
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 8,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 9

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 387425
- Fényárammérés referenciája: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696705551
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 10,7 cm
- Hosszúság: 5,9 cm
- Szélesség: 5,9 cm



Kiadás dátuma:  
2026-07-01  
Verzió: 0.873

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)