

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó, 60 W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15000 óra

Nem szabályozható



8718696742457



A semmi máshoz nem fogható izzó

A jól ismert és szeretett formák. Ezek a termékek a hagyományos izzólámpák klasszikus megjelenését idézik, de akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Széles sugárzási szögük garantálja a tökéletesen egyenletes fényeloszlást.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Több, mint egyszerű világítás

- Vintage stílusú, modern LED-technológia

Fénypontok

Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Vintage stílusú, modern LED

A LED Classic fényforrások normál, energiatakarékos LED-technológián alapulnak. Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú fényforrást.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Dimmelhető: Nem

Fényforrás méretei

- Magasság: 14 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 115 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Termék megnevezése: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 7 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 14 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1825194

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696742457
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,14 kg
- Magasság: 19,5 cm
- Hosszúság: 10,4 cm
- Szélesség: 10,4 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.802

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com