

PHILIPS

Filament fényforrás,
opál, 100 W G120 E27

LED

2700 K

1521 lm

15000 óra



8718699665142



A semmi máshoz nem fogható izzó

A jól ismert és szeretett formák. Ezek a termékek a hagyományos izzólámpák klasszikus megjelenését idézik, de akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Széles sugárzási szögük garantálja a tökéletesen egyenletes fényeloszlást.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Ideális választás a dekoratív lámpatestekhez

Több, mint egyszerű világítás

- Vintage stílusú, modern LED-technológia

Fénypontok

Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

A hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító, energiatakarékos LED. A hagyományos halogén fényforrások tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Ideális választás a dekoratív lámpatestekhez

A gömb formájú LED-es Philips fényforrások modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például mennyezeti ventilátorokhoz és díszítő fényszalagokhoz.

Vintage stílusú, modern LED

A LED Classic fényforrások normál, energiatakarékos LED-technológián alapulnak. Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú fényforrást.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 1 521 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 144,00

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699665142
- EOC: 871869966514200
- Termék megnevezése: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.52

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.52
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 100
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 10,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 11

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 177 mm
- Teljes hossz: 177 mm
- Teljes szélesség: 125 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 125 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 400296
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27
- használható zárt lámpatestekben? No

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699665142
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,2 kg
- Magasság: 19,6 cm
- Hosszúság: 12,8 cm
- Szélesség: 12,8 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.758

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com