

PHILIPS

Moire mennyezeti
lámpa, 17 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér



8718699681135



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki

Fényhatás

- Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikroméretű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- Könnyen tisztítható

Fénypontok

Interlaced Optics

Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikrométerű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Konyha, Hálószoza, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 142 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Teljes magasság: 50 mm
- Teljes hossz: 320 mm
- Teljes szélesség: 320 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1700
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffetek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699681135
- Nettó tömeg: 0,44 kg
- Bruttó tömeg: 0,7 kg
- Magasság: 35,2 cm
- Hosszúság: 6,2 cm
- Szélesség: 35,2 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-08
Verzió: 0.467

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com