

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó 75 W A60 E27 x3

LED

2700 K

1055 lm

15000 óra



8718699696955



A jól láthatóságra tervezve

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók
- Akár 80%-os energiamegtakarítás

Több, mint egyszerű világítás

- Azonnali bekapcsolás

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

Azonnali bekapcsolás

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 124 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Termék megnevezése: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.52
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 75 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítményfelvétel: 8,5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 9

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 387423

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699696955
- Nettó tömeg: 0,08 kg
- Bruttó tömeg: 0,16 kg
- Magasság: 14,9 cm
- Hosszúság: 7,6 cm
- Szélesség: 21,6 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-03
Verzió: 0.712

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com