

PHILIPS

Fényforrás 75 W
A60 E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15000 óra



8718699726997



Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás

szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0,5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K
- Fényáram: 1 055 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 105,00 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Termék megnevezése: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: >0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 75 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 10 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 10

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 110 mm
- Teljes hossz: 110 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 60 mm
- EPREL-regisztrációs szám: 391872
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés – foglalat: E27
- használható zárt lámpatestekben? No



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.324

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com