

PHILIPS

Sparkle
süllyesztett lámpa

Süllyesztett lámpák

2700 K

Nikkel

Szabályozható



8718699755621



Kiváló minőségű tompítható fényével tökéletes megvilágítás érhető el.

A Philips szabályozható, LED-es süllyesztett szpotlámpáival könnyedén tompíthatja a mindennapi ragyogó fényt kényelmes erősségűre.

Egyszerűen használható

- Ezekkel a moduláris fényforrásokkal beállítható, hogyan és hová essen a fény.

Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- szabályozható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

Fénypontok

Beállítható moduláris fényforrás

Erőteljes, irányított fénysugár

Írányítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akárcsak a hagyományos lámpáknál.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 10 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 64

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoza, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 29 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,118 kg
- Süllyesztett távolság: 15 mm
- Teljes magasság: 55 mm
- Teljes hossz: 85 mm
- Teljes szélesség: 85 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 7.0 cm x 7.0 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699755621
- Nettó tömeg: 0,12 kg
- Bruttó tömeg: 0,15 kg
- Magasság: 9 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 10,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.271

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com