

PHILIPS

Filament fényforrás,
füstüveg, 11 W ST64 E27

LED

1800 K

100 lm

15000 óra



8718699759650



A semmi máshoz nem fogható izzó

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Modern és elegáns kivitelükkel ezek a szabályozható fényerejű izzók a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Több, mint egyszerű világítás

- Vintage stílusú, modern LED-technológia

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Vintage stílusú, modern LED

A LED Classic fényforrások normál, energiatakarékos LED-technológián alapulnak. Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú fényforrást.

Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílusos nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: füstös
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +40 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 100 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 818 | CCT of 1800K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 1800 K
- Fényáram: 100 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 43 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Termék megnevezése: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.54

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 11 W
- Teljesítményfelvétel: 2,3 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 3

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 143 mm
- Teljes hossz: 143 mm
- Teljes szélesség: 64 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 64 mm
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés – foglalat: E27
- használható zárt lámpatestekben? No

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699759650
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 18,2 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.340

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com