

PHILIPS

Filament fényforrás,
opál, 100 W A60 E27 x2

LED

2700 K

1521 lm

15000 óra



8718699763695



Meleg fehér fény minőségi kompromisszumok nélkül

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 85%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlansága: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 1 521 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 144,00

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699763695
- EOC: 871869976369500
- Termék megnevezése: LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.52

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.52
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 100
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 10,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 11

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 387431
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699763695
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.310

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com