

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 120 W A67 E27

LED

6500 K

2000 lm

15000 óra



8718699764555



## Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 86%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

# Fénypontok

**A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret**



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

**Tökéletesen alkalmas általános világításhoz**



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

**Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel**



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremt a lakótér tökéletes hangulatát.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlansága: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### Garancia

- Jótállási idő: 2 év

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 6500 K
- Névleges fényáram: 2000 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 865 | CCT of 6500K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 6500
- Fényáram: 2 000 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 153,00

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

**Egyéb jellemzők**

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Termék megnevezése: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.51

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 120
- Energiatakarékosági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 13
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 13

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 121 mm
- Teljes hossz: 121 mm
- Teljes szélesség: 70 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 70 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 374904
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699764555
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 7,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.458

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)