

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 150 W A67 E27

LED

4000 K

2452 lm

15000 óra



8718699764593



## A semmi máshoz nem fogható izzó

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

### Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

### Több, mint egyszerű világítás

- Vintage stílusú, modern LED-technológia

# Fénypontok

## Arra tervezzük, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most

olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

## 15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

## Vintage stílusú, modern LED

A LED Classic fényforrások normál, energiatakarékos LED-technológián alapulnak. Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú fényforrást.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlansága: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## Garancia

- Jótállási idő: 2 év

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 2452 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 840 | CCT of 4000K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000
- Fényáram: 2 452 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 140,00

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

**Egyéb jellemzők**

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718699764593
- EOC: 871869976459300
- Termék megnevezése: LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.51

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 150
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 17,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 18

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 121 mm
- Teljes hossz: 121 mm
- Teljes szélesség: 70 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 70 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 374906
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699764593
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 7,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.321

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)