

PHILIPS

Fényforrás 100 W
A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15000 óra



8718699769789



Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 11 cm
- Szélesség: 6 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 117 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699769789
- EOC: 871869976978900
- Termék megnevezése: LED 100W
A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 13 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 11 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391869



Kiadás dátuma:
2024-10-21
Verzió: 0.330

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com