

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás 15 W T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15000 óra



8718699771935



## Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

### Több, mint egyszerű világítás

- Hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz

# Fénypontok

**A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret**



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes,

tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

**15 000 óra névleges átlagos élettartam**



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

**Speciális célokra használható készülékizzó**

A Philips hűtőszekrény-fényforrások hűtőszekrényekben, fagyasztókban és hasonló, alacsony üzemi hőmérséklettel működő helyeken használhatók. Készülékfényforrásait egyszerűen lecserélheti hosszú élettartamú Philips hűtőszekrény-fényforrásokra.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 150 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 88

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Csomagolási információk

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Termék megnevezése: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 15
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 1,7
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 2

#### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 59 mm
- Teljes hossz: 59 mm
- Teljes szélesség: 25 mm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 391879

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699771935
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,02 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 2,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.540

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)