

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás 25 W T25 E14

LED

2700 K

250 lm

15000 óra



8718699771959



## Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. Lángokhoz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

### Több, mint egyszerű világítás

- Hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz

# Fénypontok

**A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret**



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes,

tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

**15 000 óra névleges átlagos élettartam**



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

**Speciális célokra használható készülékizzó**

A Philips hűtőszekrény-fényforrások hűtőszekrényekben, fagyasztókban és hasonló, alacsony üzemi hőmérséklettel működő helyeken használhatók. Készülékfényforrásait egyszerűen lecserélheti hosszú élettartamú Philips hűtőszekrény-fényforrásokra.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlansága: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### Garancia

- Jótállási idő: 2 év

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 250 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 78,00

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718699771959
- EOC: 871869977195900
- Termék megnevezése: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.4

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 25
- Energiatakarékosági címke (EEL): G
- Teljesítmény: 3,2
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 71 mm
- Teljes hossz: 71 mm
- Teljes szélesség: 25 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 25 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 391880
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E14

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699771959
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-07-04  
Verzió: 0.260

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)