

# PHILIPS

Fényforrás 40;18;9  
W B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470;180;90 lm

15000 óra



8718699772154



## Egy lámpa. Egy kapcsoló. Háromféle fénybeállítás.

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint! A Philips SceneSwitch LED-lámpával könnyedén válthat fényerőt az erős fénytől a természetes fényen át a hangulatos melegig. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége.

### Több, mint egyszerű világítás

- Három fénybeállítás
- Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

# Fénypontok

## Háromféle fénybeállítás (SSDL)

Többcélú izzóhelyettesítő fényforrás, amelynek nappali árnyalatú fénye a meglévő kapcsolóval állítható a háromféle fényerő-beállítás bármelyikére.

## Plug & Play



További szerelést nem igényel, nincs szükség tompító kapcsolóra. Ez a fényforrás nem használható fényerőszabályzóval együtt. Ha tompítóval használja, állítsa a tompítón a fényerőt 100%-ra.

## Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremt a lakótér tökéletes hangulatát.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

**A fény jellemzői**

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2500–2700 K
- Névleges fényáram: 470, 180, 90 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2200, 2500, 2700
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 94,00

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: SceneSwitch

**Egyéb jellemzők**

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Termék megnevezése: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220–240 V
- Teljesítmény: 40;18;9
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 5, 2,5, 1
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 106 mm
- Teljes hossz: 106 mm
- Teljes szélesség: 35,5 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 35,5 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 739281
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 0,9
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés – foglalat: E14

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8718699772154
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.374

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)