

PHILIPS

Reflektor 100 W R80
E27

LED

2700 K

670 lm

15000 óra



8718699773878



Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

Ez az irányított fényű LED-lámpa fókuszált meleg, fehér fénysugarat biztosít, és kiváló helyettesítője a hagyományos reflektorlámpáknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 670 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 83

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Termék megnevezése: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 100
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 8

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 112 mm
- Teljes hossz: 112 mm
- Teljes szélesség: 80 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 1100 cd

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 397593

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699773878
- Nettó tömeg: 0,14 kg
- Bruttó tömeg: 0,22 kg
- Magasság: 18,2 cm
- Hosszúság: 8,7 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.246

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com