

PHILIPS

Spot 35 W MR16
GU5.3

LED

2200–2700 K

345 lm

25 000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699773991



A megfelelő fény különlegessé teszi a pillanatot

A Philips LED-es WarmGlow lámpák új élményt nyújtanak a szabályozható LED-ek világában azzal, hogy a fényerőt hagyományos lámpák meleg tónusába helyezik. A funkcionális világításról hívogató, meghitt légkörűvé változtathatja a hangulatot.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye

Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes

környezetet biztosít. Ideális az otthoni fények kialakításához

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű spot
- Foglalat/fejelés: GU5.3
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Névleges fényáram: 345 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 822–827 | tunable warm white
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 69 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

Csomagolási információk

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Termék megnevezése: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 12V AC electronic V
- Teljesítmény: 35 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): G
- Teljesítményfelvétel: 5 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 45 mm
- Teljes hossz: 44,5 mm
- Teljes szélesség: 51 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 600 cd

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- EPREL-regisztrációs szám: 391900

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699773991
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.252

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com