

PHILIPS

Spot 50 W MR16
GU5.3

LED

2200–2700 K

621 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699774035



A megfelelő fény különlegessé teszi a pillanatot

A Philips LED-es WarmGlow lámpák új élményt nyújtanak a szabályozható LED-ek világában azzal, hogy a fényerőt hagyományos lámpák meleg tónusába helyezik. A funkcionális világításról hívogató, meghitt légkörűvé változtathatja a hangulatot.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye

Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes

környezetet biztosít. Ideális az otthoni fények kialakításához

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű spot
- Foglalat/fejelés: GU5.3
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Névleges fényáram: 621 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 822–827 | tunable warm white
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 88

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

Csomagolási információk

- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Termék megnevezése: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.85
- Feszültség: 12V AC electronic V
- Teljesítmény: 50
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 7
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 46 mm
- Teljes hossz: 45,5 mm
- Teljes szélesség: 51 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 1000 cd

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 391904

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699774035
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.258

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com