

PHILIPS

Kapszula fényforrás 60 W
Kapszula fényforrás G9

LED

2700 K

570 lm

15000 óra



8718699774073



Meleg fehér fény, kiváló fényminőséggel

A Philips LEDspot lámpák a tökéletesen illeszkednek az alapvető világítási szükségletekhez: meleg, halogénlámpához hasonló fényt és a LED-technológiától elvárt teljesítményt nyújtanak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénkapszulákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fénycsövek – Akár 15 évig kitartanak
- Akár 90%-os energiamegtakarítás

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fénycsövek gyakori cseréjével járó gondot, és tökéletes világítási megoldást élvezhet több mint 15 éven át.

A halogénkapszulák helyett



Gyönyörűen formált kialakítású és megszokott formájú, modern, LED-es kapszula fényforrás. A hagyományos halogénkapszulák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

Akár 90%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kapszula
- Foglalat/fejelés: G9
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 570 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.4
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 118

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Csomagolási információk

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Termék megnevezése: LED 60W G9 WW ND SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 60
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 4,8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 60 mm
- Teljes hossz: 60 mm
- Teljes szélesség: 19 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 397599

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699774073
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,02 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 2,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.181

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com