

PHILIPS

Szpotlámpa
(szabályozható)

LED

2,6–35 W

GU10

Warm Glow fényerőszabályzás

Fényerő-szabályozás



8718699774110



A megfelelő fény különlegessé teszi a pillanatot

A Philips LED-es WarmGlow lámpák új élményt nyújtanak a szabályozható LED-ek világában azzal, hogy a fényerőt hagyományos lámpák meleg tónusába helyezik. A funkcionális világításról hívogató, meghitt légkörűvé változtathatja a hangulatot.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Több, mint egyszerű világítás

- szabályozható

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye

Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ideális az otthoni fények kialakításához

szabályozható

Ez a fényforrás a legtöbb fényerő-szabályozóval használható a kívánt hangulat létrehozásához; a teljes fényerőszint zökkenőmentesen 10%-osra tompítható. Nézze meg a szabályozhatósági kompatibilitási táblázatot, hogy biztos legyen benne,

hogy az adott szabályozó használható ezzel a villanykörtevel.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Specifikus fényerő-szabályozókkal
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Technológia: LED

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,4 cm
- Tömeg: 0,05 kg
- Szélesség: 5 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Fényszín kategóriája: Meleg ragyogás
- Névleges fényáram: 230 lm
- Bekapcsolási idő: 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 16 mA
- Hatásfok: 88 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699774110
- EOC: 87186997741000
- Termék megnevezése: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.8
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 2,6 W
- Teljesítmény: 35 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,4 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 36 fok
- Tervezett élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 230 lm
- Mért fényerősség maximuma: 500 cd
- Névleges teljesítmény: 2.6 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699774110
- Nettó tömeg: 0,048 kg
- Bruttó tömeg: 0,067 kg

- Magasság: 12,700 cm
- Hosszúság: 5,300 cm
- Szélesség: 6,300 cm
- Anyagszám (12NC): 929002065550



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.245

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com