

# PHILIPS

Reflektor 60 W R50  
E14

LED

2700 K

320 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699774219



## Tartós LED-világítás ragyogó, irányított fény sugarával

Ez az irányított fényű LED-lámpa fókuszált, meleg, fehér fény sugarat biztosít, így kiváló helyettesítője a hagyományos reflektorlámpáknak.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 320 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 74 lm/W

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható

### Csomagolási információk

- EAN: 8718699774219
- EOC: 871869977421900
- Termék megnevezése: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D D RF 1PF/10

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 4,3 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 84 mm
- Teljes hossz: 84 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

### Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 550 cd

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 397589

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699774219
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,08 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-08-06  
Verzió: 0.254

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)