

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10

LED

2200–2700 K

345 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699774233



## Minél jobban tompítja, annál melegebb a fény.

A Philips WarmGlow LED-es fényforrások lehetővé teszik a mindennapi világítás fényerejének lecsökkentését a hagyományos izzók otthonos tónusára. Így minél jobban leszabályozza, annál melegebb hatású lesz a fény. Ez különbözteti meg őket a normál szabályozható LED-es fényforrásoktól, amelyek egyszerűen kevésbé világítanak a fényerő csökkentésével. A WarmGlow fényforrások most 90-es színvisszaadási indexszel rendelkeznek, amely közel áll a természetes napfényhez, így otthonában az igazi színeket láthatja. Akár kényelmesen pihen este a kanapén, akár ragyogóan kezdi napját, a Philips WarmGlow LED-es fényforrások az igényeinek pontosan megfelelő világítást biztosítják.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

### **Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást**

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

### **Több, mint egyszerű világítás**

- Szabályzáskor színhőmérséklete melegebbre vált

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye

Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ideális az otthoni fények kialakításához

## 15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

## Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

## Szabályzaskor színhőmérséklete melegebbre vált

Ezzel a szabályozható fényforrással a 2200 K meleg fény letompítható 2700 K értékre. Minél jobban tompítja, annál melegebb lesz a fény.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Névleges fényáram: 345 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 90

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

### Csomagolási információk

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Termék megnevezése: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.84
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 50
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 3,8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

### Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 700 cd

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 387455

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699774233
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.302

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)