

PHILIPS

Spot 35 W PAR16
GU10

LED

3000 K

265 lm

15000 óra



8718699775650



Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Kiváló minőségű fényforrás

- Ragyogó fehér fény

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Fénypontok

Ragyogó fehér fény



Ez a 3000 K színhőmérsékletű fényforrás ragyogó, meleg fényt bocsát ki, ami tökéletes a hívogató környezet megteremtéséhez barátok fogadásakor vagy olvasáshoz.

A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Szabályozható: Nem

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,4 cm
- Szélesség: 5 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 265 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 75 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699775650
- EOC: 871869977565000
- Termék megnevezése: LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PF/12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 3,5 W
- Teljesítmény: 35 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,4 cm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 565 cd

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- EPREL-regisztrációs szám: 391856

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699775650
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.208

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com