

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

Dawn CL258

Fekete



8718699777395



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,52 kg
- Magasság: 12 cm
- Hosszúság: 34 cm
- Szélesség: 34 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 340 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1100
- Színhőmérséklet: 3000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 14
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699777395
- Nettó tömeg: 0,54 kg
- Bruttó tömeg: 1,06 kg
- Magasság: 38 cm
- Hosszúság: 38 cm
- Szélesség: 13,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929002515001



Kiadás dátuma:
2024-04-17
Verzió: 0.166

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com