PHILIPS

Filament fényforrás, átlátszó 60 W A60 E27 x2

LED

2700 K

806 lm

15000 óra

8718699777739

A ↑ G E

Meleg fehér fény minőségi kompromisszumok nélkül

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 85%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe
- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást
- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve
- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz

Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkáprázt ató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem
- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 115

Egyéb
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk
- EAN: 8718699777739
- EOC: 871869977773900
- Termék megnevezése: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Energiafogyasztás
- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 60
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 7
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege
- Teljes magasság: 106 mm
- Teljes hossz: 106 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szerviz
- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok
- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1825152

A fényforrás
- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja
- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege
- EAN/UPC - termék: 8718699777739
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 13 cm

Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.352

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com