

PHILIPS

Spot, 100 W, R7S

LED

4000 K


1800 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699780395



szabályozható, lineáris LED lámpa 300 fokos fénysugárral

Ez az innovatív lineáris LED tökéletes helyettesítője a halogén R7S fejelésű lámpáknak, azonban az energiahatékonyság terén felülmúlja őket.

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénspothoz hasonló forma és méret
- A ceruza halogénhez hasonló forma és méret

Fénypontok

Hideg fehér fény



Ez a fényforrás 4000 K színhőmérsékletű, és nagyon hűvös, friss és éles fényt biztosít.

A halogénreflektorok helyett



Gyönyörűen formált kialakítású és megszokott formájú, modern, LED-es kapszula fényforrás. A hagyományos halogénspotok tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

A ceruza halogén helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez a szabványos modern világító LED-ceruza a ceruza halogéneknak tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1800 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 840 | CCT of 4000K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 128 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható

Csomagolási információk

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Termék megnevezése: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.8
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítményfelvétel: 14 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 14

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 118 mm
- Teljes hossz: 118 mm
- Teljes szélesség: 29 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 397579

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699780395
- Nettó tömeg: 0,14 kg
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.317

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com