

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED S14D fénycső egyedülállóan hosszú élettartamot és jelentős energiamegtakarítást biztosít. Meleg fehér fényével a hagyományos (TL) fénycsövek tökéletes, hosszú élettartamú helyettesítője.

Kiváló minőségű fényforrás

- Mindent bevilágít

Fénypontok

Mindent bevilágít

Az innovatív, mégis klasszikus megjelenésű lencsekialakításnak

köszönhetően ezzel a LED-del megszűnnek a fénysugarak terjedésének szélén általában

megfigyelhető árnyékok. És az eredmény? Természetes, meleg fehér fény, mindenhol.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Egyéb
- Foglalat/fejelés: S14s
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: – 20 és 45 °C között
- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 375 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 375 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,1
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 107

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- Jóváhagyási jelzések: CE jelölés, KEMA Keur tanúsítvány, Megfelel az RoHS irányelvnek
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Termék megnevezése: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220–240 V
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 3,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 500 mm
- Teljes hossz: 500 mm
- Teljes szélesség: 30 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 30 000

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 30 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 387350
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 0,1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: S14s
- Előtét-kompatibilitás: Hálózat

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514263581
- Nettó tömeg: 0,14 kg
- Bruttó tömeg: 0,18 kg
- Magasság: 53,5 cm
- Hosszúság: 3,3 cm
- Szélesség: 5,1 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.453

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com