

# PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



## Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED S14D fénycső egyedülállóan hosszú élettartamot és jelentős energiamegtakarítást biztosít. Meleg fehér fényével a hagyományos (TL) fénycsövek tökéletes, hosszú élettartamú helyettesítője.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Mindent bevilágít

# Fénypontok

## Mindent bevilágít

Az innovatív, mégis klasszikus megjelenésű lencsekialakításnak

köszönhetően ezzel a LED-del megszűnnek a fénysugarak terjedésének szélén általában

megfigyelhető árnyékok. És az eredmény? Természetes, meleg fehér fény, mindenhol.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Egyéb
- Foglalat/fejelés: S14s
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 50 cm
- Szélesség: 3 cm

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: – 20 és 45 °C között
- Névleges élettartam: 30 000

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 375 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700 K
- Fényáram: 375 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,1
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 107,00 lm/W

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- Jóváhagyási jelzések: Megfelel az RoHS irányelvnek, CE jelölés, KEMA Keur tanúsítvány
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 107 lm/W
- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

### Csomagolási információk

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Termék megnevezése: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

### Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 3,5 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 3,5 W

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 50 cm

### Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 30 000

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 387350
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Villogás (PstLM): 0,1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz
- Szabályozható: Nem
- Előtét-kompatibilitás: Hálózat
- Fejelés - foglalat: S14s

8719514263581

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514263581
- Nettó tömeg: 0,14 kg
- Bruttó tömeg: 0,18 kg

- Magasság: 53,5 cm
- Hosszúság: 3,3 cm
- Szélesség: 5,1 cm



Kiadás dátuma:  
2025-05-10  
Verzió: 0.447

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)