

PHILIPS

Fényforrás 60;30;16
W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806;320;150 lm

15000 óra



8719514263963



Egy lámpa. Egy kapcsoló. Háromféle fénybeállítás.

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint! A Philips SceneSwitch LED-lámpával könnyedén válthat fényerőt az erős fénytől a természetes fényen át a hangulatos melegig. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége.

Több, mint egyszerű világítás

- Három fénybeállítás
- Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

Háromféle fénybeállítás (SSDL)

Többcélú izzóhelyettesítő fényforrás, amelynek nappali árnyalatú fénye a meglévő kapcsolóval állítható a háromféle fényerő-beállítás bármelyikére.

Plug & Play



További szerelést nem igényel, nincs szükség tompító kapcsolóra. Ez a fényforrás nem használható fényerőszabályzóval együtt. Ha tompítóval használja, állítsa a tompítón a fényerőt 100%-ra.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremt a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200-2500-2700 K
- Névleges fényáram: 806, 320, 150 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2200, 2500, 2700
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 107,00

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: SceneSwitch

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Termék megnevezése: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60;30;16
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 7,5, 3, 1,6
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 8

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 739282
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 0,9
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514263963
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.305

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com