

PHILIPS

A60 – E27-es okos
fényforrás – 1100 (2
darabos csomag)

Hue White ambiance

Akár 1055 lumen*

A melegtől a hideg fehér fényig
változtatható

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514291256



Okosvilágítás egyszerűen

A hideg, meleg vagy a kettő közötti bármilyen árnyalatú fénnel világító, E27 foglalattal szerelt két intelligens LED-fényforrás azonnali, vezeték nélküli fényerő-szabályozásra képes, és a legtöbb lámpatesthez használható.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 60x110

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514291256

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): F

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 055 lm
- Tömeg: 72 g
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- EPREL-regisztrációs szám: 1522881

A fényforrás

- Referencia vezérlésbeállítás*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Színhőmérséklet: 2200K-6500K
- Átmérő: 60 mm
- Kivitel: A60
- Magasság: 110 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: A melegtől a hideg fehér fényig változtatható
- Fényáram (lumen): 1055 lm – 4000K esetén
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue bridge-hez csatlakozik
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 11 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 2

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514291256
- Nettó tömeg: 0,19 kg
- Bruttó tömeg: 0,27 kg
- Magasság: 17,4 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 14,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929002468404



Kiadás dátuma:
2024-04-22
Verzió: 0.542

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com