

# PHILIPS

Spot 20 W MR16  
GU5.3

LED

2700 K

230 lm

15000 óra



8719514307605



## Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED-es szpotlámpák fókuszált, ragyogó fénysugarat biztosítanak hosszú élettartam és jelentős energiamegtakarítás mellett

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Nincs villogás
- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

# Fénypontok

## Nincs villogás

Ha a fény gyors ütemben villog, az igénybevételt jelent a szem számára, fejfájást okozhat, és a fényérzékenységi epilepsziában szenvedők számára komoly támadást jelent. Ez kellemetlen és felesleges is egyúttal. A LED-eknél nem gond a villogás, mert gyorsan reagálnak a meghajtó áramára. Azonban, mivel a Philips LED-eket úgy alakították ki, hogy az illesztőprogram aktuális kimenetének változásait minimalizálják, kiküszöbölik a villogást okozó tényezőket. Azaz nem látható, még csak nem is sejthető.

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű spot
- Foglalat/fejelés: GU5.3
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 230 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 79

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514307605
- EOC: 871951430760500
- Termék megnevezése: LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 12V AC electronic V
- Teljesítmény: 20
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 2,9
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 3

#### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 46 mm
- Teljes hossz: 45,5 mm
- Teljes szélesség: 51 mm

#### Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 560 cd

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: -
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 421456

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514307605
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.370

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)