

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15000 óra



8719514307780



## Egy lámpa. Az Ön kapcsolója. Három fénybeállítás.

A szoba megvilágítását mindig a megfelelőre állíthatja be. A Philips SceneSwitch LED-lámpával egyszerűen válthat az erős fény, a természetes fény és a kellemesen meleg félhomály között. Ráadásul mindezt meglévő kapcsolójával.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Mindent bevilágít

### Több, mint egyszerű világítás

- Állítsa vissza a lámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra
- Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre
- A lámpa el tudja tárolni az utolsó beállítást a memóriájában

# Fénypontok

## Mindent bevilágít

Az innovatív, mégis klasszikus megjelenésű lencsekialakításnak köszönhetően ezzel a LED-del megszűnnek a fénysugarak terjedésének szélén általában megfigyelhető árnyékok. És az eredmény? Természetes, meleg fehér fény, mindenhol.

## Visszaállítás (SceneSwitch)



Ha több lámpát használ, és már nem szinkronizáltak, csak váltson a kapcsolóval (kapcsolja be, majd pedig 1 másodpercen belül ismét ki) a lámpák alapértelmezett gyári beállításának visszaállításához.

## Plug & Play



További szerelést nem igényel, nincs szükség tompító kapcsolóra. Ez a fényforrás nem használható fényerőszabályzóval együtt. Ha tompítóval használja, állítsa a tompítón a fényerőt 100%-ra.

## Automatikus memória (SceneSwitch)



A Scene Switch lámpa beépített memóriacsippel rendelkezik, amely eltárolja az utolsó fénybeállítást, ha a kapcsoló több mint 6 másodpercig ki van kapcsolva. Ha nem váltogatja gyakran a tevékenységeit, az ismételt bekapcsoláskor a kedvenc fénybeállítása fog világítani.

# Műszaki adatok

## General

- Megfelel kiemelő világításhoz: Igen

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## Garancia

- Jótállási idő: 2 év

**A fény jellemzői**

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2500–2700 K
- Névleges fényáram: 355 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2200, 2500, 2700
- Fényáram: 355 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 73,00

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: SceneSwitch, WarmGlow

**Egyéb jellemzők**

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Termék megnevezése: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 50
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4,8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000
- Mért fényerősség maximuma: 600 cd

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 50 mm
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1825225
- Fényárammérés referencia: Narrow Cone
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés – foglalat: GU10

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8719514307780
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-07-11  
Verzió: 0.364

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)