

PHILIPS

Spotlámpa, PAR16,
GU10

LED

3000 K

550 lm

15000 óra



8719514308633



Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Kiváló minőségű fényforrás

- Hűvös, stimuláló fény

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- 120°-os fénysugár – szpot

Fénypontok

3500 K [LED-lámpák]



Ez a 3500 K színhőmérsékletű fényforrás hűvös, stimuláló fényt

bocsát ki, ami tökéletes olvasáshoz vagy a hívogató környezet megteremtéséhez barátok fogadásakor.

A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

120°-os fénysugár – szpot [LED-es lámpák]

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 550 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 830 | CCT of 3000K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 112 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Termék megnevezése: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítményfelvétel: 4,9
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 1825202

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514308633
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-10
Verzió: 0.226

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com