

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás 40 W P45 E14

LED

4000 K

470 lm

15000 óra



8719514309906



Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es opálos gyertyaizzók lágy, szórt fényt és kivételesen hosszú élettartamot biztosítanak. Letisztult, elegáns kivitelével ez a tökéletes csereizzó a kis méretű (E14) szerelésekkel rendelkező csillártestekhez.

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Dekoratív lámpatestekhez tökéletes
- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Dekoratív lámpatestekhez tökéletes



A gyertyaizzó formájú LED-es Philips fényforrások modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például csillárokhoz, mennyezeti ventilátorokhoz, díszítő fényszalagokhoz és oszlopos kialakítású lámpákhoz.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 840 | CCT of 4000K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 95

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8719514309906
- EOC: 871951430990601
- Termék megnevezése: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Teljesítmény: 4,9
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 88 mm
- Teljes hossz: 88 mm
- Teljes szélesség: 45 mm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514309906
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-18
Verzió: 0.261

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com