

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás 40 W P45 E14
x2

LED

2700 K

470 lm

15000 óra



8719514310094



Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es opálos gyertyaizzók lágy, szórt fényt és kivételesen hosszú élettartamot biztosítanak. Letisztult, elegáns kivitelével ez a tökéletes csereizzó a kis méretű (E14) szerelésekkel rendelkező csillártestekhez.

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Dekoratív lámpatestekhez tökéletes
- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Dekoratív lámpatestekhez tökéletes



A gyertyaizzó formájú LED-es Philips fényforrások modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például csillárokhoz, mennyezeti ventilátorokhoz, díszítő fényszalagokhoz és oszlopos kialakítású lámpákhoz.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 95 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8719514310094
- EOC: 871951431009401
- Termék megnevezése: LED 40W P45 E14 WW FR ND 2SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Teljesítményfelvétel: 4,9 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 88 mm
- Teljes hossz: 88 mm
- Teljes szélesség: 45 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514310094
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 11,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.362

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com