

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
füstüveg, 20 W T65 E27

LED

1800 K

200 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514315419



## Modern LED-lámpa a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### **Szabályozható, kellemes meleg fehér fény**


- Szabályozható, kellemes meleg fehér fény

### **Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki**

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

# Fénypontok

## Szabályozható, kellemes meleg fehér fény



Barátságos és hívogató hangulatot biztosít a szobában a kellemes meleg fehér fényekkel, amelyek szabályozhatók, így megteremtheti a meghitt atmoszférát.

## Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílus és nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: füstüveg
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Fényforrás méretei

- Magasság: 27,3 cm
- Szélesség: 6,6 cm

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 200 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 818 | CCT of 1800K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 1800 K
- Fényáram: 200 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 30 lm/W

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Dekoratív

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 30 lm/W
- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

### Csomagolási információk

- EAN: 8719514315419
- EOC: 871951431541900
- Termék megnevezése: LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.7

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 6,5 W
- Teljesítmény: 20 W
- Teljesítményfelvétel: 6,5 W

**A termék méretei és tömege**

- Hosszúság: 27,3 cm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000 h

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60 Hz
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz
- Szabályozható: Csak egyes fényerő-szabályozókkal
- Fejelés – foglalat: E27

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8719514315419
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,29 kg
- Magasság: 32 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 10 cm



Kiadás dátuma:  
2025-04-03  
Verzió: 0.348

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)