

PHILIPS

Filament fényforrás,
borostyánsárga 25 W ST64
E27

LED

1800 K


250 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514315457



Modern LED-lámpa a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Szabályozható, kellemes meleg fehér fény


- Szabályozható, kellemes meleg fehér fény

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

Fénypontok

Szabályozható, kellemes meleg fehér fény



Barátságos és hívogató hangulatot biztosít a szobában a kellemes meleg fehér fényekkel, amelyek szabályozhatók, így megteremtheti a meghitt atmoszférát.

Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílus és nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Borostyán
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 818 | CCT of 1800K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 1800 K
- Fényáram: 250 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 62 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Dekoratív

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8719514315457
- EOC: 871951431545700
- Termék megnevezése: LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.7

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 25 W
- Teljesítményfelvétel: 4 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 143 mm
- Teljes hossz: 143 mm
- Teljes szélesség: 65 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 65 mm
- Szabályozható: Csak egyes fényerő-szabályozókkal
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés - foglalat: E27
- használható zárt lámpatestekben? No

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514315457
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.384

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com