

PHILIPS

A60 – E27-es okos
fényforrás – 800 (4
darabos csomag)

Hue White

Akár 806 lumen*

Lágy fehér fény

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514319141



Okosvilágítás egyszerűen

A lágy fehér fénnel világító négy okos E27-es LED-fényforrás okosvilágítást hoz otthonában bárhová. Az azonnali, vezeték nélküli fényerő-szabályozásra képes izzók a legtöbb lámpatesthez használhatók.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Kellemes, lágy fehér fény


Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



A Hue fényforrások és lámpatestek lágy fehér fényt adnak. A ragyogó nappali fénytől az alacsony intenzitású éjszakai fényig terjedő fényerő-szabályozással ezek az intelligens lámpák éppen a megfelelő szintű meleg fénnel töltik meg otthonát, amikor arra szüksége van.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

A komfortérzetet növelő, lágy fehér fény



A hagyományos 60 W-os izzókhöz hasonló fényerővel ezek a fényforrások elegendő fehér fényt biztosítanak ahhoz, hogy a kanapén olvasson, zenét hallgasson, vagy egyszerűen csak pihenjen a hálószobában.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 61x110

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514319141

Energiafogyasztás

- Energiatakarékosági címke (EEL): F

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 67 g
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényáram 2700 kelvinen: 806 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 400273

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2700K (warm white)
- Átmérő: 61 mm
- Kivitel: A60
- Magasság: 110 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: Lágy fehér fény
- Fényáram (lumen): 800 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 9 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.41 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 9 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 4

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514319141
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,4 kg
- Magasság: 17,4 cm
- Hosszúság: 14 cm
- Szélesség: 14,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929001821625



Kiadás dátuma:
2024-04-30
Verzió: 0.511

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com