

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 40 W A60 E27


LED

2200–2700 K

470 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514323773



## Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

### Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 90%-os energiamegtakarítás

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világitást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világitáshoz

# Fénypontok

## Akár 90%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség

áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

## Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 45
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 138

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514323773
- EOC: 871951432377300
- Termék megnevezése: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 SRT4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 3,4
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

#### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 2595864

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514323773
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.424

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)