

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó, 75 W A60 E27

LED

2200–2700 K

1055 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514323995



Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 90%-os energiamegtakarítás

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Fénypontok

Akár 90%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség

áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal

Fényforrás méretei

- Magasság: 10,4 cm
- Szélesség: 6 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 146 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514323995
- EOC: 871951432399500
- Termék megnevezése: LED classic 75W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 7,2 W
- Teljesítmény: 75 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): D

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,4 cm

Műszaki adatok

• Frekvencia: 50-60 Hz

• EPREL-regisztrációs szám: 1109133

• Fényárammérési referencia: Sphere



Kiadás dátuma:
2025-02-21
Verzió: 0.265

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com