

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás, átlátszó 40 W  
BA35 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

25 000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514324374



## Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips LED fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos opál fényforrásoknak.

### Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 90%-os energiamegtakarítás

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

# Fénypontok

## Akár 90%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség

áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

## Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

# Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri/kültéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Igen
- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <0.5
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 138

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali
- Stílus: Classic
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

### Csomagolási információk

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Termék megnevezése: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 3,4
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 119 mm
- Teljes hossz: 119 mm
- Teljes szélesség: 35 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 35 mm
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP65
- EPREL-regisztrációs szám: 1109143

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514324374
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-27  
Verzió: 0.452

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)