

PHILIPS

Doris mennyezeti
lámpa, 6 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fekete

Vízálló



8719514326583



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Biztonság

- Nedvességálló

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

Fénypontok

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Nedvességálló

A nedvességáll kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba, Hálószoza, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA
- Hatásfok: 100 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 7 cm
- Hosszúság: 22 cm
- Szélesség: 22 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 220 mm
- A lámpa teljes fényárama: 600
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6

- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514326583
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 7,5 cm
- Hosszúság: 28 cm
- Szélesség: 28 cm
- Cikkszám (12NC): 929002665001



Kiadás dátuma:
2024-07-25
Verzió: 0.325

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com