

# PHILIPS

Szupervékony  
mennyezeti lámpa, 15 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Fényerő-szabályozható; Vízálló



8719514327184



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

Teremtse meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával! A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást tesz lehetővé, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre – csak a már meglévő kapcsolójára.

### A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

### Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

### Egyszerűen használható

- Ez a lámpatest tökéletes a falra vagy mennyezetre való szereléshez, és megjelenése a beltérhez igazítható.
- Könnyű beállítás

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

# Fénypontok

## Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálószoza világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

## Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

## Falra vagy mennyezetre szerelhető Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

## Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

## Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 86

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba, Konyha, Hálószoza, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, Vízálló

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 77 mA

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Teljes magasság: 23 mm
- Teljes hossz: 250 mm
- Teljes szélesség: 250 mm

### Szerviz

- Jótállás: 5 év

### Műszaki adatok

- Átmérő: 250 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1300
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514327184
- Nettó tömeg: 0,41 kg
- Bruttó tömeg: 0,48 kg
- Magasság: 25 cm
- Hosszúság: 2,8 cm
- Szélesség: 24,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.380

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)